



天板参考品 - MB-8N チェア:マニコB(P38)

MB series ジョイントパーツ付・抗菌テーブル

脚端にジョイントパーツを取り付けて高さを変更できます。
抗菌メラミンを使用した衛生的な天板で、コストパフォーマンスの高いモデルです。

仕様詳細▶P375



■脚価格

材質:ラバーウッド無垢材 (65φ) 脚端:アジャスター付
※8Nは標準色8N・5Nの中間色で設定しています。

品番	適応天板サイズ	カラー	価格
MB (4本セット) (420H)	円 形: ~1200φ 正 方形: ~1200□	8N・1N	35,500
MB (4本セット) (620H / 670H)	長方形: ~1800×900		38,000

■抗菌性メラミン化粧板テーブル 脚付完成品価格

表面材:メラミン化粧板 (抗菌機能付) 縁材:塩ビエッジ 厚30t						
						
天板サイズ (600H~800H)	ナチュラル色	ダークブラウン色	MB 650H / 700H	MB (ジョイントパーツ付) 700H / 750H	MB-C (片側2本キャスター付) 700H / 750H	
 1600×900	○TB9298	○TB2748	95,600	104,000	98,000	102,200
 1600×600	○TB9292	○TB2742	89,900	98,300	92,300	96,500
 900×900	TB9290	TB2740	71,400	79,800	73,800	78,000
 800×900	TB9295	TB2745	73,500	81,900	75,900	80,100

○反り止めパーツ付
MB-C 750H用はキャスター以外の2本がジョイントパーツ (CM9700/CM9800) 付となります。
※このテーブル天板は、独立4本脚との組み合わせ専用となります。

■脚部の組み合わせ例



TB9298 - MB 8N
(CM9700付)
¥ 104,000

TB9295 - MB 8N
(CM9700付)
¥ 81,900

TB2742 - MB 1N
(CM9800付)
¥ 98,300


オプションパーツ

ジョイントパーツ

50H	50H	100H	100H
			
CM9700	CM9800	CM9701	CM9801
各4個セット		¥8,400	

専用キャスター (ストッパー付)


	NS9300N
1個	¥1,200




装着の際はMB脚のアジャスターを
ジョイントパーツに付け替えて
ご使用ください。(左図参照)



TB9290 - MB 8N-C



700Hタイプ



750Hタイプ



抗菌性メラミン化粧板

テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。



専用キャスターで移動も簡単

キャスター付仕様の場合、移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。



車いすの高さにも対応

MB (700H)にて、車椅子をご利用の場合は、ジョイントパーツ (50Hタイプ) の装着により、天板下までの高さを標準的な車椅子の肘掛けが入る720mm (テーブル高さ750H) に変更できます。

IX series 天板フライト・昇降機能付・抗菌テーブル

折りたたみ・高さ調節・移動が簡単な医療福祉施設向け専用テーブル。
天板に抗菌メラミンを使用しており、安心してお使いいただけます。多目的に使用するダイニングホールなどの空間にお勧めです。



■脚部の組み合わせ例




TB9299 - IX1
¥ 190,600



TB2749 - IX2
¥ 190,600

■抗菌性メラミン化粧板テーブル

表面材:メラミン化粧板 (抗菌機能付) 縁材:塩ビエッジ 厚30t テーブル高さ:700H~ 800H (20m/m×5段階)				
				
天板サイズ (600H~800H)		IX1	IX2	
1600×900	TB9298	TB2748	189,100	
1800×900	TB9299	TB2749	190,600	



抗菌性メラミン化粧板

テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。




リフトロック付キャスター

キャスターは4輪全てにリフトロックタイプを標準設定しています。ロックした際の車輪の回転だけでなく軸の回転を止めることにより、ふらつきを防止できます。レバーを操作することによりストッパープレートが降り、床面に設置します。






天板フライト機能付

天板を折りたたむことにより、テーブル同士を重ねて収納ができ、スペースを有効利用できます。操作方法はテーブルの横に有るレバー(左図参照)を引き上げてロックを解除し、ゆっくりと天板を折りたたんでください。



昇降機能付

テーブルの両側を片方ずつ持ち上げて高さを調節します。下げる際は、最上段まで上げるとロックが解除されます。操作時はテーブルが動かない様にベース部分に足を添えて固定してください。
(高さ調節:700H~800H 5段階)



スタック収納スペース
(天板サイズ 1800W 900D)

